



6-045 Käfigmuttern □9,5



Vorteile

- Zur festen Verbindung von Blechen.
- Mutter ist im Käfig montiert.
- Kein Verdrehen von Mutter und Käfig möglich.
- Von vorne sowie hinten werkzeuglos in die Einbauöffnung montierbar.
- Käfig aus PA ist flexibel und leicht einzubauen.
- Sicherer Sitz des Käfigs in der Einbauöffnung durch überstehenden Vierkant.
- Erdbebensicher nach GR-63-CORE, Issue 4.
- Klemmbereich 1-4 mm.
- Für Einbauöffnung □9,5 und □9,2mm.
- Geeignet für hohe Anzugsmomente und hohe Zugkraft bis zu 8 Nm*.
- a) + b) Konfigurieren Sie den Käfig a) mit der Mutter b).
- c) Käfige und Muttern werden vormontiert zu 100 Stück in einem Beutel verpackt.

Werkstoffe

- **Käfig:** PA, schwarz
- **Mutter:** Stahl, verzinkt

Anmerkungen

1. = Einbauöffnung 9,5mm, Montage von vorne und hinten.
2. = Einbauöffnung 9,2mm, Montage nur von hinten.
3. = Blindmontage von vorne: Käfig mit montierter Mutter diagonal in die Einbauöffnung einstecken, Enden zusammendrücken, um 45° drehen und flächenbündig in die Einbauöffnung eindrücken.
4. = Montage von hinten: Den Käfigkopf durch die Einbauöffnung führen und einhängen.
5. = montiert
6. = verschraubt



Käfigmuttern, unmontiert

	Produktnummer	Name	Klemmbereich (S)	Material	Oberfläche	VE
a)	203-1901.06-00095	Käfig für Muttern	1 - 4 mm	PA	schwarz	2000 Stck.
b)	203-1902.15-00006	Mutter M6		Stahl	verzinkt, weiß	2000 Stck.
b)	203-1902.15-00014	Mutter 1/4" UNC		Stahl	verzinkt, gelb (Chrom VI frei)	2000 Stck.

Käfigmuttern, vormontiert

	Produktnummer	Gewindegröße	Klemmbereich (S)	Material	Oberfläche	VE
c)	203-9002.00-00000	M6	1 - 4 mm	Stahl	verzinkt, weiß	100 Stck.
c)	203-9003.00-00000	1/4" UNC	1 - 4 mm	Stahl	verzinkt, gelb (Chrom VI frei)	100 Stck.

